
CUTOUT FIGURE
0.26 [6.5]
6.34 +0.04 −0.00
[161.0 +1.0 −0.0]
0.26 [6.5]
0.26 [6.6]
Outer Edge Front Bezel
Outer Edge Control Cabinet Section
R0.12 [R3.0]
4.81 +0.04 −0.00
[122.2 +1.0 −0.0]
CUTOUT
0.26 [6.6]
6.29 [159.9]
Mounting Clip (4)
Gasket
6.85 [174.0]
0.95 [24.1]
4.60 [116.8]
1.30 [33.1]
0.93 [23.5]
5.33 [135.4]
3.48 [88.4]
0.93 [23.5]
F1
F2
F3
F4
F5
1.69 [42.9]
0.44 [11.2]
0.24 [6.0]
1.45 [36.9]
0.36 [9.2]
4.78 [121.3]
EXPANSION PORT
Port1
TxD
RxD
TxD
RxD
Port2
12-24V
Port2
Enclosure Mounting Thickness Range
0.04–0.20
[1–5]
C-more micro
EA1–T6CL
Units: inch [mm]
Full scale
AUTOMATIONDIRECT